# etto Apo

Scatole per Serie Civili



Scatola 1-2 mod. S44 e S45



254CG Scatola 4 mod. S44 e S45



Scatola 3 mod. S44 e S45



**254CGPR\*** Scatola 4 mod. S44 e S45 profondità ridotta



253CGPR\* Scatola 3 mod. S44 e S45 profondità ridotta



**256CG** Scatola 7 mod. S44 e 6 mod. S45



**BL02CG** Scatola 6 (3+3) mod. S44 e S45



**BL05CG** Scatola 12 mod. S44 e 10 mod. S45



**BL06CG** Scatola 15 mod. S45



**BL07CG** Scatola 20 mod. S.45



**BL07CGN** Scatola 20 mod. S.45

\* Le versioni 253CGPR e 254CGPR, scatole con profondità ridotta, consentono l'applicazione in pareti con spessori inferiori allo standard e in tutti i punti dell'impianto ove si rende necessario avere uno spazio maggiore fra il fondo della scatola e l'interno della lastra di chiusura.

### Per applicazioni speciali filo muro



SFM3CG Scatola filo muro 3 mod. S44



SFM3CG/HP Scatola filo muro 3 mod. S44 alta precisione

#### **Scatole Multifunzione**



**BL02CG** Scatola di derivazioneIP40



BL05CG
Scatola multifunzione:
derivazione IP40 e IP55
centralino IP40 da 5 mod. DIN



etto Apo

BL06CG
Scatola multifunzione:
derivazione IP40 e IP55
centralino IP40 da 8 mod. DIN



BL07CG
Scatola multifunzione:
• derivazione IP40 e IP55
• centralino IP40 da 12 mod. DIN



**BL07CGDOM**Scatola di derivazione IP40
e IP55 completa di barra
12 mod. DIN



BL07CGN
Scatola multifunzione:
• derivazione IP40 e IP55
• centralino IP40 da 12 mod. DIN



BL08CGN
Scatola multifunzione:
• derivazione IP40 e IP55
• centralino IP40 da 24 mod. DIN



**BL08LCGC\*\***Scatola multifunzione:
derivazione IP40 e IP55



BL09CGC\*\*
Scatola:
derivazione IP40



**BL18CG** Scatola per centralino IP40 18 mod. DIN



**BL18CGTS04** Scatola per touch screen TS04




53S36CG Scatola per centralino IP40 36 mod. DIN

<sup>\*\*</sup>Scatola fornita completa di coperchio IP40


## Dimensioni

### 251CG 8 mm | [46 mm]














### 

SFM3CG



**CRFM3GSL** 





<sup>\*</sup> Le versioni 253CGPR e 254CGPR, scatole con profondità ridotta, consentono l'applicazione in pareti con spessori inferiori allo standard e in tutti i punti dell'impianto ove si rende necessario avere uno spazio maggiore fra il fondo della scatola e l'interno della lastra di chiusura.

