


NAPOMENA 1:
Tasterski dimer za kontrolu 3 brzine ventilatora 44x048AA je moguće kontrolisati pomoću običnog modularnog tastera 44x005 iz više tačaka.

NAPOMENA 2:
Pre instalacije tasterskog dimera za kontrolu 3 brzine ventilatora obavezno pročitajte odgovarajuće uputstvo za upotrebu.

44x048AA



44x005

Tsasterski dimer za kontrolu 3 brzine ventilatora 44x048AA kontrolisan pomoću običnog modularnog tastera 44x005

DATUM:	Januar 2020. godine	AVE BALCANICA d.o.o.	NAZIV INSTALACIJE:	MODULARNI PROGRAM		
PROJEKAT/OBJEKAT:		Narodnih heroja 42, 11070 Novi Beograd Tel: +381 11 7112366 (Tehnička podrška) Fax: +381 11 7112818	NAZIV CRTEŽA:	INSTALACIONA SEMA TASTERSKOG DIMERA ZA KONTROLU 3 BRZINE VENTILATORA POMOĆU TASTERA		
CRTAO:	Tehnička podrška AVE BALCANICA d.o.o.	e-mail: podrska@avespa.rs www.avespa.rs ; www.ave.it	RAZMERA	BROJ CRTEŽA:	MP-05	LIST 1
						LISTOVA 1